

## Gilson

Garanti: 12 ay  
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.  
**Gilson** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Gilson Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| Ürün                               | Açıklama                    |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">F117930</a>            | TUBING PACKAGE, PERISTALTIC |
| <a href="#">F117606</a>            |                             |
| <a href="#">Ma25</a>               | TESTER-FS200C- 0-10 %, 12G  |
| <a href="#">Tsa-101 Å5</a>         |                             |
| <a href="#">Tsa-101 Å5 Tray</a>    |                             |
| <a href="#">Cp1000</a>             |                             |
| <a href="#">Tsa-101 Å10 Tray</a>   |                             |
| <a href="#">F144566</a>            |                             |
| <a href="#">Tsa-100 5/16" Tray</a> |                             |
| <a href="#">F144562</a>            |                             |
| <a href="#">Tsa-101 3.15m</a>      |                             |
| <a href="#">F155001</a>            |                             |

|                                                                                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <a href="#">F148314</a>                                                         |                                                   |
| <a href="#">F110701</a>                                                         |                                                   |
| <a href="#">Tsa-100 1" Tray</a>                                                 |                                                   |
| <a href="#">Fd10006 Microman M1000e</a>                                         |                                                   |
| <a href="#">Tsa-102 Å60 Tray</a>                                                |                                                   |
| <a href="#">Tsa-100 1-1/4"</a>                                                  |                                                   |
| <a href="#">Cs-10w</a>                                                          | Pulp Density Specific Gravity Scale, w/o Clear Co |
| <a href="#">F148506 Microman M1000</a>                                          |                                                   |
| <a href="#">Tsa-100 1/2" Tray</a>                                               |                                                   |
| <a href="#">F117948 Tubing, 279mm Id Pvc,<br/>Pur/Wht, 12/Pkg</a>               |                                                   |
| <a href="#">Tsa-102 Å18 Tray</a>                                                |                                                   |
| <a href="#">Cp1000 For M1000 F148506<br/>Recommended Tips Capillary Pistons</a> |                                                   |
| <a href="#">Csa-26</a>                                                          | 1000ml Stainless Container for Pulp Density Scale |
| <a href="#">F117968 Tubing, Pvc, 279 Mm X 45mm,<br/>3 Meters</a>                |                                                   |
| <a href="#">Tsa-100 7/16" Tray</a>                                              |                                                   |
| <a href="#">F155001 Mp3 Drive Unit 001 To 48 Rp,<br/>110/220v</a>               |                                                   |
| <a href="#">Tsa-100 1-3/4" Tray</a>                                             |                                                   |
| <a href="#">Tsa-100 7/8" Tray</a>                                               |                                                   |
| <a href="#">F117604 Pump Head, R1 Single Channel<br/>Ss</a>                     |                                                   |
| <a href="#">Mp3 Drive Unit 0.01</a>                                             | TO 48 RP, 110/220V                                |
| <a href="#">Tsa-100 1-1/4" Tray</a>                                             |                                                   |
| <a href="#">Tsa-100 1/4" Tray</a>                                               |                                                   |
| <a href="#">F110741</a>                                                         |                                                   |
| <a href="#">Noodle For Minipuls 3 Peristaltic Pump</a>                          |                                                   |
| <a href="#">Fd10005 Microman M250e</a>                                          |                                                   |
| <a href="#">F117949</a>                                                         |                                                   |
| <a href="#">Tsa-100 18m</a>                                                     |                                                   |
| <a href="#">17264</a>                                                           |                                                   |

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">Pump Head, R4hf Four</a>                           | CHANNEL, HIGH FLOW |
| <a href="#">M1000 F148506 Positive-Displacement Pippetting</a> |                    |
| <a href="#">Tsa-100 5/8" Tray</a>                              |                    |
| <a href="#">F1179951 Connector Pvdf For 2/3 Mm Id Pkg10</a>    |                    |
| <a href="#">F144565</a>                                        |                    |
| <a href="#">F21040</a>                                         |                    |